

Garant**SOMT 120508 PDER, HB7520, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	214885 UNI
GTIN	4045197550675
Trieda položky	21A

Popis**Prevedenie:**

Zosilnená hrúbka plechu pre najvyššie požiadavky na obrábanie. Ochrana proti opotrebeniu vďaka najmodernejšej povrchovej úprave.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

Typ	UNI
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOMT 120508 PDER
Typ	HB7520
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	260	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	240	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	190	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	120	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	110	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	70	M
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		