

**Brusný kotúč Actirox AF 799 (CER), Ø 50,8 mm, Zrnitost: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 554003 80 |
| GTIN | 2050002075054 |
| Trieda položky | 56V |

Popis**Prevedenie:**

Veľmi vysoká rýchlosť odstraňovania a životnosť vďaka samoostriacemu keramickému zrnú (CER).

Typ zrna: **100 % geometricky tvarované keramické zrnó VSM.**

Použitie:

Používajte s tvrdým podperným tanierom č. 554089.

Technický opis

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Séria | Actirox |
| Brusivo | Keramické zrnó (CER) |
| Skratka pre brusivo | Keramika |
| Atribút Názov produktu | Ø 50,8 mm |
| maximálne otáčky | 25000 min ⁻¹ |
| Druh produktu | Brusný kotúč |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|--------------|----------------------|----------------|
| Alu mg | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 67 HRC | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |