

RIHETEC

## Dýza chladiacej kvapaliny SmartKD s guľovou prípojkou, Typ × dĺžka trubice: 15X70



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319478 15X70
GTIN	4260711110542
Trieda položky	33C

### Popis

#### Prevedenie:

Na ciele chladenie alebo mazanie na reznej hrane, príp. odvádzanie triesok.  
Guľôčka z nehrdzavejúcej ocele v kombinácii s rúrkou z pružného kompozitného materiálu.  
Upevnenie potrubia pomocou prevlečnej matice.  
Chladiaca dýza CNC s inteligentnou rúrou – s dýzou SmartKD ušetríte čas nastavovania a zabezpečíte optimálne chladenie reznej hrany nástroja. SmartKD sa hodí do mnohých upínačov VDI a BMT od rôznych nemeckých a medzinárodných výrobcov. Vhodné pre tlaky od 6 do 10 barov.

#### Výhoda:

- Rýchla a jednoduchá montáž.
- Nerezová guľôčka.
- Flexibilná vymeniteľná inteligentná rúrka.
- Presný silný prúd chladiacej kvapaliny.

#### Použitie:

Vložte dýzu chladiacej kvapaliny do otvoru pre chladiacu kvapalinu a potom zarovnajte rúrku s reznou hranou.

#### Upozornenie:

Zodpovedajúce závitové adaptéry a nadstavce pozri 319476 alebo 319477.

### Technický opis

Ø guľ	15 mm
Dĺžka dýzy	70 mm
Prevedenie	Guľôčková hlava
Typ	SmartKD

Ø prietok rúry	4 mm
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Dýza na chladiace médium