



Súprava momentových kľúčov „Safe-Torque A 1 set“ so štvorhranným pohonom 1/4 palca a stupnicou, Maximálny ťahovací moment: 12Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	657772 12
GTIN	4013288223005
Trieda položky	63F

Popis

Prevedenie:

Špeciálny posuvný uvoľňovací mechanizmus spoľahlivo zabraňuje neúmyselnému nadmernému utiahnutiu. Jednoduché nastavenie a zabezpečenie požadovanej hodnoty krútiaceho momentu so zvukovou a hmatovou signalizáciou pri dosiahnutí hodnôt stupnice. Vďaka jemnému ozubeniu so 72 zubami je možný nízky uhol návratu 5°.

So štvorhranným pohonom 1/4 palca.

10-dielny sortiment vrátane momentového kľúča Safe-Torque A 1.

Výhoda:

Funkcia Torque Lock: Funkciu krútiaceho momentu je možné vypnúť – náradie sa preto môže používať aj ako štandardná rača s vysokým uvoľňovacími momentmi a pri definovaných uhloch otáčania.

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa kľúč zreteľne uvoľní a je okamžite znova pripravený na použitie. Uvoľňovací mechanizmus proti prekĺznutiu zabezpečuje, aby sa **neprekročili** nastavené hodnoty krútiaceho momentu.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o používaní:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Obsah:

Nástrčné hlavice 6-hranné, 1/4 palca: á 1 ks 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm

Predĺženie s rýchlobežným puzdrom: 1 ks dĺžka 75 mm

Momentový kľúč Safe-Torque A 1: 1 ks č. 657770 veľ. 12

Skladovanie v: Textilný box

Technický opis

Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Meracia technika	mechanický
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Rozsah krútiaceho momentu	2 - 12 Nm
Spätná väzba	s vypínaním
Séria	Safe-Torque
Celková dĺžka L	244 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	lbfft
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Kalibrácia	O3
Údaje protokolovateľné	nie
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Maximálny ťahovací moment	12 cNm
Označenie výrobcu	Safe-Torque A 1 súprava 1
Ukazovateľ	analógová
Členenie stupnice 1 dielik =	0,1 Nm
Presnosť merania krútiaci moment	±10 %
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	akustická
Smer vťahovania	ťahovanie doprava a doľava
Rozsah krútiaceho momentu	2 - 9 lbfft
Pohonný štvorhran	1/4 palec

Norma	DIN EN ISO 6789
Merací proces	Krútiaci moment
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných klúčov	5,5 – 13 mm
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Princíp spúšťania	mechanická klzná spojka
Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč
Pevne nastavený krútiaci moment	nie
Druh produktu	Momentové klúče

Služby

Kalibrácia Momentový klúč obojstranný Maximálny uťahovací moment 400/2

020030 400/2

Príslušenstvo

Momentový klúč „Safe-Torque A 1“ so štvorhranným pohonom 1/4 palca a stupnicou Maximálny uťahovací moment 12

657770 12