

**Priečna rukoväť, 1/4 palca s integrovanou račňou, Typ: 1/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	633028 1/4
GTIN	4013288222817
Trieda položky	63F

Popis**Prevedenie:**

Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť. Ergonomická 2-zložková rukoväť s priehlbami na uchopenie a príjemným pocitom pre veľmi vysoký prenos sily a prácu bez únavy. Pre otáčanie doľava a doprava (s prepínacou pákou). Integrovaná račňa s jemnými zubami (80 zubov/uhol návratu 4,5°) zjednodušuje a urýchľuje skrútkovanie aj vďaka rýchlopínaciemu puzdru bez zdĺhavého nasadzovania.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Technický opis

Označenie výrobcu	411 A RA
Materiál rukoväti	2-zložkový
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Celková dĺžka	110 mm
Počet zubov	80
Prepínateľná račňa	áno

s vyhadzovačom	áno
s QuickRelease	nie
Druh produktu	Nástrčný kľúč