



## Súprava momentových kľúčov „Safe-Torque A 2 set“ s 1/4 palcovým držiakom bitov a stupnicou, Maximálny ťahovací moment: 12Nm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	657776 12
GTIN	4013288223043
Trieda položky	63F

### Popis

#### Prevedenie:

Špeciálny posuvný uvoľňovací mechanizmus spoľahlivo zabraňuje neúmyselnému nadmernému utiahnutiu. Jednoduché nastavenie a zabezpečenie požadovanej hodnoty krútiaceho momentu so zvukovou a hmatovou signalizáciou pri dosiahnutí hodnôt stupnice. Vďaka jemnému ozubeniu so 72 zubami je možný nízky uhol návratu 5°.

S 1/4 palcovým bitovým upínačom.

23-dielny sortiment vrátane momentového kľúča Safe-Torque A 2.

#### Výhoda:

**Funkcia Torque Lock:** Funkciu krútiaceho momentu je možné vypnúť – náradie sa preto môže používať aj ako štandardná račna s vysokým uvoľňovacími momentmi a pri definovaných uhloch otáčania.

#### Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa kľúč zreteľne uvoľní a je okamžite znova pripravený na použitie. Uvoľňovací mechanizmus proti preklznutiu zabezpečuje, aby sa **neprekročili** nastavené hodnoty krútiaceho momentu.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Údaje o používaní:

##### Legenda k výkresu a vzorcu:

$l_1$  = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

$l_2$  = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

$l_3$  = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovannej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

$l_4$  = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

$T_1$  = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

$T_2$  = Predpísaný krútiaci moment

#### Obsah:

Nástrčné hlavice 6-hranné, 1/4 palca: 1 ks veľ. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

1/4-palcové bity na skrutky Phillips, stopka E 6,3: 1 ks PH 2 (dĺžka 50 mm)

1/4-palcové bity pre vnútorný šesťhran, stopka E 6,3: 1 ks 2,5; 3; 4; 5; 6 (dĺžka 50 mm)

1/4-palcové bity na skrutky Torx®, stopka E 6,3: 1 ks TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30 (dĺžka 50 mm)

Adaptér so šesťhrannou stopkou C 6,3 1/4 palca: 1 ks dĺžka 25 mm

Momentový kľúč Safe-Torque A 2: 1 ks č. 657774 veľ. 12

Skladovanie v: Textilný box

## Technický opis

Princíp spúšťania	mechanická klzná spojka
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	akustická
Meracia technika	mechanický
Séria	Safe-Torque
Celková dĺžka L	244 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	lbfft
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Rozsah krútiaceho momentu	2 - 9 lbfft
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Kalibrácia	O3
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Merací proces	Krútiaci moment
Smer vťahovania	uťahovanie doprava a doľava
Maximálny uťahovací moment	12 cNm
Presnosť merania krútiaci moment	±10 %
Údaje protokolovateľné	nie
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastavitelné
Spätná väzba	s vypínaním

Rozsah krútiaceho momentu	2 - 12 Nm
Označenie výrobcu	Safe-Torque A 2 súprava 1
Norma	DIN EN ISO 6789
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Ukazovateľ	analógová
Členenie stupnice 1 dielik =	0,1 Nm
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	5,5 – 13 mm
Uchytenie bitu	F 6,3
Uchytenie bitu	D 6,3
Druh produktu	Momentový skrutkovač

## Služby

Kalibrácia Momentový kľúč obojstranný Maximálny ťahovací moment 400/2	020030 400/2
---	--------------

## Príslušenstvo

Momentový kľúč „Safe-Torque A 2“ s 1/4 palcovým držiakom bitov a stupnicou Maximálny ťahovací moment 12	657774 12
---	-----------