

**Súprava razových skrutkovačov KK900, Pocat dielov: 19****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	673010 19
GTIN	4013288222176
Trieda položky	63H

Popis**Prevedenie:**

Na uvoľňovanie nepoddajných skrutkových spojov. Impulz úderu kladiva sa mení na rotačný pohyb s uvoľňovacím momentom približne 25 Nm. Priebežná čepeľ zabezpečuje prenos energie bez strát.

Na použitie so špeciálne kalenými a mimoriadne odolnými bitmi s vonkajším šesťhranným 1/4-palcovým pohonom.

Výhoda:

Podľa potreby sú k dispozícii funkcie rázového ťahováka a skrutkovača.

Rozsah balenia:

Skrutkovací hrot pre Phillips, 70 mm: 1 ks Veľ. PH1; PH2; PH3

Skrutkovací bit pre Pozidriv, 70 mm: 1 ks Veľ. PZ1; PZ2; PZ3

Skrutkovací hrot pre šesťhran, 70 mm: á 1 ks. 3; 4; 5; 6 mm

Skrutkovací bit pre Torx, 70 mm: á 1 ks TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Skrutkovací bit pre drážky, 70 mm: á 1 ks 4; 5,5; 6,5 mm

Rukoväť rázového skrutkovača: 1 ks

Technický opis

Označenie výrobcu	KK 900 súprava 1
Pocet skrutkovačov	18

Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Počet dielov	19
Druh produktu	Nástrčný kľúč