



## Momentový kľúč „Safe-Torque A 2“ s 1/4 palcovým držiakom bitov a stupnicou, Maximálny uťahovací moment: 12Nm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	657774 12
GTIN	4013288223036
Trieda položky	63F

### Popis

#### Prevedenie:

Špeciálny posuvný uvoľňovací mechanizmus spoľahlivo zabraňuje neúmyselnému nadmernému utiahnutiu. Jednoduché nastavenie a zabezpečenie požadovanej hodnoty krútiaceho momentu so zvukovou a hmatovou signalizáciou pri dosiahnutí hodnôt stupnice. Vďaka jemnému ozubeniu so 72 zubami je možný nízky uhol návratu 5°.

S 1/4 palcovým bitovým upínačom.

#### Výhoda:

**Funkcia Torque Lock:** Funkciu krútiaceho momentu je možné vypnúť – náradie sa preto môže používať aj ako štandardná rača s vysokým uvoľňovacími momentmi a pri definovaných uhloch otáčania.

#### Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa kľúč zreteľne uvoľní a je okamžite znova pripravený na použitie. Uvoľňovací mechanizmus proti preklznutiu zabezpečuje, aby sa **neprekročili** nastavené hodnoty krútiaceho momentu.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Údaje o používaní:

#### Legenda k výkresu a vzorcu:

$l_1$  = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

$l_2$  = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

$l_3$  = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovannej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

$l_4$  = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

$T_1$  = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

$T_2$  = Predpísaný krútiaci moment

## Technický opis

Norma	DIN EN ISO 6789
Hmotnosť	552 g
Maximálny ťahovací moment	12 Nm
Spätná väzba	s vypínaním
Meracia technika	mechanický
Rozsah krútiaceho momentu	2 - 9 lbfft
Celková dĺžka L	244 mm
Smer vťahovania	uťahovanie doprava a doľava
Označenie výrobcu	Safe-Torque A 2
Výška hlavy h	23,7 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	lbfft
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Merací proces	Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Princíp spúšťania	mechanická klzná spojka
Rozsah krútiaceho momentu	2 - 12 Nm
Údaje protokolovateľné	nie
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Séria	Safe-Torque
Členenie stupnice 1 dielik =	0,1 Nm
Kalibrácia	O3
Šírka hlavy b	31,6 mm
Presnosť merania krútiaci moment	±10 %
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Ukazovateľ	analogová
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou

Uchytenie bitu	D 6,3
Uchytenie bitu	F 6,3
Funkcia sklopenia	nie
Funkcia kĺzania	áno
QuickRelease/Funkcia rýchlej výmeny	nie
Vlečný ukazovateľ	nie
Druh produktu	Momentové kľúče

### Služby

KalibráciaMomentový kľúč obojstranný Maximálny uťahovací moment 400/2	020030 400/2
---	--------------