

**Kliešťový kľúč Joker 6004, samonastavovací – VDE – izolovaný, Typ: M****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	813750 M
GTIN	4013288221780
Trieda položky	63F

Popis**Prevedenie:**

- Paralelne vedené, hladké úchopové čeluste.
- Nové plynulé samočinné nastavenie jednoduchým pripojením k skrutkám so šesťhrannou hlavou a matkám.
- Rýchle a plynulé skrutkovanie bez odkladania kľúča vďaka mechanickej račňovej funkcii.
- Pákový mechanizmus počas uchopenia zabraňuje skĺznutiu a poškodeniu.
- Obzvlášť malý uhol spätného výkyvu len 30° vďaka upevneniu hranolov v rohovej šírke v čelusti.

Jednotkovo testovaný nástroj podľa **DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201**. Bezpečnosť zvyšuje protišmyková ochrana na prednom konci rukoväti. Dodatočná ochrana vďaka posuvnej funkcii na bezdotykové a bezpečné otváranie neizolovaných čelustí.

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

Technický opis

Celková dĺžka	190 mm
Rozsah upnutia	13 - 16 mm
Označenie výrobcu	6004 Joker M
Rozsah upnutia	1/2 – 5/8 palec
Materiál	Chróm-molybdénová oceľ
Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Kliešťový kľúč

