

uvex**Ochranná helma uvex pronamic alpine, Farba: YELLOW**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	097837 YELLOW
GTIN	4031101959887
Trieda položky	04U

Popis

Prevedenie:

Táto **multifunkčná športová prilba** spája požiadavky priemyselnej ochrannej prilby s vlastnosťami horolezeckej prilby. Pronamic znamená optimálnu ochranu (**protection**) a dynamiku (**dynamic**). Pohodlné nastavenie šírky pomocou pogumovaného otočného kolieska. Postupné nastavenie vnútorného priestoru na optimálne prispôsobenie. Veľkoryso navrhnuté vetracie otvory na boku prilby. Rozsiahle montážne prvky pre príslušenstvo prilby, ako je tvárový štít, ochranné okuliare a čelovka. Ľahká a odolná škrupina prilby vyrobená z ABS. Odolnosť voči chladu **do -30 °C**.

- **4-bodový popruh**
- **30 mm euro upínač slot**
- **PU potítko**
- **Malý uhol sklonu**
- **S otočným uzáverom**

Použitie:

Údržba, lešenie, technika údržby, montážne, výškové a záchranné práce.

Norma:

DIN EN 392; DIN EN 12492

Technický opis

Hmotnosť	490 g
Veľkosť	53 - 63 cm
Regulácia šírky	skrutkovací uzáver
Farba	žltá
Vlastnosť helmy	Ochranná vlastnosť do -30 °C
Vlastnosť helmy	Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi
Vlastnosť helmy	Ochrana pred bočnou deformáciou
Materiál plášte prilby	ABS
Norma	STN EN 397
Norma	DIN EN 12492
Druh produktu	Ochranná helma