

metabo**Akumulátorové vrtacie kladivo bez akumulátora, Typ: KHLTXBL28Q****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	075561 KHLTXBL28Q
GTIN	4061792218604
Trieda položky	03D

Popis**Prevedenie:****Výkonné balíky pre vrtanie s príklepom.**

Vrtacie kladivo má vysoko výkonné príklepové zariadenie s presným pneumatickým príklepovým mechanizmom, ktorý vytvára údery s maximálnou energiou pri minimálnom prítlačku. **Metabo**

Quick: rýchla výmena skľučovadla bez nástroja.

Kombinované kladivo s 3 funkciami: **Vrtanie s príklepom, vrtanie a sekacie.**

- **Metabo VibraTech (MVT):** zdravotne bezpečná práca s nízkou únavou aj pri nepretržitom používaní.
- **Celohriadelová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)** na prácu pri rýchlostiach špecifických pre materiál, ktoré zostávajú konštantné pri zaťažení.
- **Bezpečnostná spojka:** mechanické odpojenie pohonu pri zablokovaní vrtáčky pre bezpečnú prácu.
- **Extrémne ľahké a praktické akumulátorové kladivo s integrovaným rozhraním pre odsávanie.**
- **Maximálny výkon vrtania, účinnosť a životnosť** vďaka bezkefovej technológii a vysokovýkonnému príklepovému mechanizmu.
- **Bezprašné vrtanie s kompaktným odsávaním prachu ISA 28** (príslušenstvo).
- **Metabo VibraTech (MVT):** zdravotne bezpečná práca s nízkou únavou aj pri nepretržitom používaní.
- **Voliteľné zníženie otáčok a nárazovej energie** pre prácu s mäkkšími materiálmi.
- **Elektronický mäkký štart** pre presné vrtanie.
- **LED pracovné svetlo** pre optimálny pohľad na miesto vrtania.

Výhoda:**100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.**

Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah balenia:**Bez** akumulátora a nabíjačky.

Vrátane prídavnej rukoväti a hĺbkového dorazu vrtania. Vrátane skľučovadla kladiva a rýchlopínacieho skľučovadla.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – 073890.

Technický opis

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
maximálna nárazová hodnota	4470 min ⁻¹
Označenie výrobcu	KH 18 LTX BL 28 Q
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	30 mm
Napätie akumulátora	18 V
Upínač nástrojov tvar	SDS Plus
Hmotnosť bez batérie	3,4 kg
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	28 mm
Druh batérie	Li-Ion
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Nárazová energia	3 J
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 1000 min ⁻¹
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Vrtacie kladivo