

metabo**Akumulátorové vrtacie kladivo s akumulátorom LiHDKHLTXBL24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	075560 KHLTXBL24
GTIN	4061792218529
Trieda položky	03D

Popis**Prevedenie:****Výkonné balíky pre vrtanie s príklepom.**

Vrtacie kladivo má vysoko výkonné príklepové zariadenie s presným pneumatickým príklepovým mechanizmom, ktorý vytvára údery s maximálnou energiou pri minimálnom prítlaku.

Kombinované kladivo s 3 funkciami: **Vrtanie s príklepom, vrtanie a sekacie.**

- **Metabo VibraTech (MVT): zdravotne bezpečná práca s nízkou únavou aj pri nepretržitom používaní.**
- **Celohriadelová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) na prácu pri rýchlostiach špecifických pre materiál, ktoré zostávajú konštantné pri zaťažení.**
- **Bezpečnostná spojka: mechanické odpojenie pohonu pri zablokovaní vrtáčky pre bezpečnú prácu.**
- **Veľmi ľahké, kompaktné akumulátorové kladivo s bezkefovým motorom na vrtanie bez únavy v akejkoľvek pracovnej polohe.**
- **Maximálny výkon vrtania, účinnosť a životnosť vďaka bezkefovej technológii a vysokovýkonnému príklepovému mechanizmu.**
- **Bezprašné vrtanie s externým odsávaním prachu ESA plus.**
- **Elektronický mäkký štart pre presné vrtanie.**
- **LED pracovné svetlo pre optimálny pohľad na miesto vrtania.**

Výhoda:**100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.**

Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah balenia:

Vrátane 2x akumulátora, nabíjačky a MetaBOXu.
Vrátane prídavnej rukoväti a hĺbkového dorazu vrtania.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – 073890.

Technický opis

Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Upínač nástrojov tvar	SDS Plus
Označenie výrobcu	KH 18 LTX BL 24
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Druh batérie	Li-Ion
Napätie akumulátora	18 V
Nárazová energia	2,2 J
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	24 mm
Hmotnosť bez batérie	2,7 kg
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	30 mm
Kapacita akumulátora	4 Ah
Balenie	Metabox
maximálna nárazová hodnota	4750 min ⁻¹
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 1280 min ⁻¹
Druh produktu	Vrtacie kladivo