

metabo**Akumulátorové vrtacie kladivo s lítium-iónovým akumulátorom BHLTX16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	075559 BHLTX16
GTIN	4061792191655
Trieda položky	03D

Popis**Prevedenie:****Výkonné balíky pre vrtanie s príklepom.**

Vrtacie kladivo má vysoko výkonné príklepové zariadenie s presným pneumatickým príklepovým mechanizmom, ktorý vytvára údery s maximálnou energiou pri minimálnom prítlačku. Vrtacie kladivo s 2 funkciami: **Vrtanie s príklepom a vrtanie.**

- **Metabo VibraTech (MVT): zdravotne bezpečná práca s nízkou únavou aj pri nepretržitom používaní.**
- **Celohriadeľová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) na prácu pri rýchlostiach špecifických pre materiál, ktoré zostávajú konštantné pri zaťažení.**
- **Elektronické bezpečnostné vypnutie motora pri zablokovaní pracovného nástroja pre bezpečnú prácu.**
- **Veľmi ľahké, kompaktné akumulátorové vrtacie kladivo s bezkefovým motorom na vrtanie bez únavy v akejkoľvek pracovnej polohe.**
- **Maximálny výkon vrtania, účinnosť a životnosť vďaka bezkefovej technológii a vysokovýkonnému príklepovému mechanizmu.**
- **LED pracovné svetlo pre optimálny pohľad na miesto vrtania.**

Výhoda:**100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.**

Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah balenia:

Vrátane 2x akumulátora, nabíjačky a MetaBOXu.
Vrátane prídavnej rukoväti a hĺbkového dorazu vrtania.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – 073890.

Technický opis

Balenie	Metabox
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	20 mm
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 730 min ⁻¹
Nárazová energia	1,3 J
Kapacita akumulátora	2 Ah
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Hmotnosť bez batérie	1,6 kg
Druh batérie	Li-Ion
Hmotnosť vrátane batérie	2 kg
Označenie výrobcu	BH 18 LTX BL 16
Napätie akumulátora	18 V
Upínač nástrojov tvar	SDS Plus
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	16 mm
maximálna nárazová hodnota	5250 min ⁻¹
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
Druh produktu	Vŕtacie kladivo