

metabo**Uhlová brúska, Typ: WEV11-125**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077132 WEV11-125
GTIN	4061792176409
Trieda položky	03D

Popis

Prevedenie:

Limit určujete vy – nie váš stroj.

V ponuke zariadení s výkonom od 850 do 1 900 W nájdete tú správnu uhlovú brúska pre každú požiadavku a každé použitie. Kompaktná uhlová brúska s **reguláciou otáčok** a **najmenším obvodom rukoväti vo svojej výkonnostnej triede** pre dokonalú ergonómiu.

- **Mechanická bezpečnostná spojka Metabo S-automatic: minimalizuje spätný ráz pri zablokovaní kotúča.**
- **Elektronická ochrana proti preťaženiu, jemný štart a ochrana proti opätovnému spusteniu.**
- **Skríňa prevodovky sa dá namontovať otočená o 90° na ľavostrannú prevádzku alebo na oddelenie.**
- **Konštantné otáčky pri zaťažení.**
- **Menej únavy ako kedykoľvek predtým: kompaktná uhlová brúska s reguláciou otáčok a najmenším obvodom rukoväti vo svojej výkonnostnej triede pre dokonalú ergonómiu.**
- **Dlhšia životnosť, vyšší výkon: motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu, až o 20 % vyššou kapacitou pri preťažení a o 50 % vyšším krútiacim momentom.**
- **Rýchla výmena kotúča bez použitia náradia jediným stlačením tlačidla so systémom Metabo M-Quick.**
- **Ochranný kryt nastaviteľný bez použitia náradia; je možné ho upevniť bez krútenia.**
- **Vypínanie uhlíkových kief na ochranu motora.**

Rozsah balenia:

Vrátane ochranného krytu odolného proti otáčaniu, upínacej súpravy, prídavnej rukoväti a kľúča s dvoma otvormi.

Technický opis

Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Pripojovací závit	M14
Označenie výrobcu	WEV 11-125 Quick
Hmotnosť	2,1 kg
Pozvoľný štart	áno
Blokovanie opätovného nábehu	áno
maximálny Ø kotúčov	125 mm
Dĺžka kábla	4 m
Zvláštnosť	System rýchlej výmeny
Príkon	1100 W
Počet otáčok na voľnobeh	2800 - 10500 min ⁻¹
Druh produktu	Uhlová brúska