

metabo**Akumulátorová uhlová brúska s akumulátorom, Typ: WVBLT11125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077127 WVBLT11125
GTIN	4061792206618
Trieda položky	03D

Popis**Prevedenie:**

Bezkefová 18 V uhlová brúska s regulovateľnými otáčkami a maximálnou účinnosťou.

- **Akumulátor možno otáčať v krokoch po 90°.**
- **Rýchly brzdivý systém a bezpečnostná spojka.**
- **System M-Quick na výmenu kotúča bez použitia náradia.**
- **Rýchly brzdivý systém pre najvyššiu ochranu používateľa: Kotúč sa zastaví do 1 sekundy po vypnutí.**
- **Ochranný kryt nastaviteľný bez použitia náradia; je možné ho upevniť bez krútenia.**
- **Automatická mechanická bezpečnostná spojka Metabo S-automatic: minimalizuje spätný náraz pri blokovaní kotúča na najnižšiu úroveň na trhu – pre maximálnu ochranu používateľa.**
- **Elektronická ochrana proti preťaženiu, jemný štart a ochrana proti opätovnému spusteniu.**
- **Odnímateľný prachový filter na ochranu motora pred hrubými časticami.**

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.

Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah balenia:

Vrátane akumulátora, nabíjačky a metaBOXu. Vrátane ochranného krytu, nosnej príruby, upínacej matice M-Quick, prídavnej rukoväti, prachového filtra a 2x akumulátora LiHD.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – 073890.

Technický opis

Pozvoľný štart	áno
Spínač mŕtveho muža	nie
Blokovanie opätovného nábehu	áno
maximálne vibrácie podľa EN	8 m/s ²
Hmotnosť bez batérie	1,8 kg
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Druh batérie	Li-Ion
Konštrukcia motora	bezkefový
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálne otáčky	2800 - 10000 min ⁻¹
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
Hmotnosť	2,8 kg
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí	áno
Balenie	Metabox
Hmotnosť vrátane batérie	2,8 kg
Označenie výrobcu	WVB 18 LT BL 11-125 Quick
Kapacita akumulátora	5,5 Ah
Napätie akumulátora	18 V
Ochrana pred prepätím	áno
maximálna hĺbka separácie	27 mm
maximálny Ø kotúčov	125 mm
Druh produktu	Uhlová brúska

Príslušenstvo

Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 4	073870 4
Akumulátorová nabíjačka Typ ASC55	073890 ASC55
Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 5,2	073870 5,2
Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 2	073870 2