

metabo**Uhlová brúska, Typ: WEV15-125**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077132 WEV15-125
GTIN	4007430243751
Trieda položky	03D

Popis

Prevedenie:

Limit určujete vy – nie váš stroj.

V ponuke zariadení s výkonom od 850 do 1 900 W nájdete tú správnu uhlovú brúska pre každú požiadavku a každé použitie. Pevná, **výkonná uhlová brúska** s reguláciou otáčok pre vysoký pracovný výkon.

- **Mechanická bezpečnostná spojka Metabo S-automatic: minimalizuje spätný ráz pri zablokovaní kotúča.**
- **Elektronická ochrana proti preťaženiu, jemný štart a ochrana proti opätovnému spusteniu.**
- **Skriňa prevodovky sa dá namontovať otočená o 90° na ľavostrannú prevádzku alebo na oddelenie.**
- **Konštantné otáčky pri zaťažení.**
- **Maximálna životnosť pri extrémnych aplikáciách: pevná uhlová brúska s vysokým krútiacim momentom, reguláciou otáčok a najvyššou hustotou výkonu vo svojej triede pre vysoký pracovný postup.**
- **Dlhšia životnosť, vyšší výkon: motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu, až o 20 % vyššou kapacitou pri preťažení a o 50 % vyšším krútiacim momentom.**
- **Rýchla výmena kotúča bez použitia náradia jediným stlačením tlačidla so systémom Metabo M-Quick.**
- **Ochranný kryt nastaviteľný bez použitia náradia; je možné ho upevniť bez krútenia.**
- **Prídavná rukoväť Metabo VibraTech (MVT) s nízkymi vibráciami.**
- **Vypínanie uhlíkových kief na ochranu motora.**

Rozsah balenia:

Vrátane ochranného krytu odolného proti otáčaniu, upínacej súpravy, prídavnej rukoväti a kľúča s dvoma otvormi.

Technický opis

Hmotnosť	2,5 kg
Zvláštnosť	Systém rýchlej výmeny
Pripojovací závit	M14
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Označenie výrobcu	WEV 15-125 Quick
Dĺžka kábla	4 m
Pozvoľný štart	áno
maximálny Ø kotúčov	125 mm
Príkion	1550 W
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Počet otáčok na voľnobeh	2800 - 11000 min ⁻¹
Druh produktu	Uhlová brúska