

metabo**Akumulátorová uhlová brúska s akumulátorom, Typ: WBLTX15125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077127 WBLTX15125
GTIN	4061792229051
Trieda položky	03D

Popis**Prevedenie:**

Bezkefová uhlová brúska 18 V, extrémne výkonná, ale veľmi praktická.

- **Akumulátor možno otáčať v krokoch po 90°.**
- **Rýchly brzdivý systém a bezpečnostná spojka.**
- **Systém M-Quick na výmenu kotúča bez použitia náradia.**
- **Bezkefová, akumulátorová uhlová brúska novej generácie: najsilnejšia vo svojej triede, rovnako silná ako 1 500-wattový napájací zdroj.**
- **Bezkefový motor bez potreby servisu s najvyššou účinnosťou a maximálnou ovládateľnosťou.**
- **Rýchly brzdivý systém pre najvyššiu ochranu používateľa: Kotúč sa zastaví do 1,5 sekundy po vypnutí.**
- **Systém M-Quick na výmenu kotúča bez použitia náradia jediným stlačením tlačidla.**
- **Ochranný kryt nastaviteľný bez použitia náradia; je možné ho upevniť bez krútenia.**
- **Akumulátor je možné otáčať v krokoch po 90° pre najlepšiu ergonómiu v akejkoľvek pracovnej polohe.**
- **Automatická mechanická bezpečnostná spojka Metabo S-automatic: minimalizuje spätný náraz pri blokovaní kotúča na najnižšiu úroveň na trhu – pre maximálnu ochranu používateľa.**
- **Elektronická ochrana proti preťaženiu, jemný štart a ochrana proti opätovnému spusteniu.**
- **Odnímateľný prachový filter na ochranu motora pred hrubými časticami.**

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.

Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah balenia:

Vrátane akumulátora, nabíjačky a metaBOXu. Vrátane ochranného krytu, nosnej príruby, upínacej matice M-Quick, prídavnej rukoväti Metabo VibraTech (MVT), prachového filtra a 2x akumulátora LiHD.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – 073890.

Technický opis

Označenie výrobcu	WB 18 LTX BL 15-125 Quick
Ochrana pred prepätím	áno
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí	áno
Balenie	Metabox
Kapacita akumulátora	5,5 Ah
Konštrukcia motora	bezkefový
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálne otáčky	10000 min ⁻¹
maximálne vibrácie podľa EN	7,1 m/s ²
Spínač mŕtveho muža	nie
Hmotnosť bez batérie	2 kg
Pozvoľný štart	áno
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
Hmotnosť	3 kg
maximálny Ø kotúčov	125 mm
Hmotnosť vrátane batérie	3 kg
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Napätie akumulátora	18 V

Druh produktu

Uhlová brúska

Príslušenstvo

Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 4

073870 4

Akumulátorová nabíjačka Typ ASC55

073890 ASC55

Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 5,2

073870 5,2

Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 2

073870 2