

metabo**Akumulátorová uhlová brúska s akumulátorom, Typ: WLT11-125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077127 WLT11-125
GTIN	4061792205376
Trieda položky	03D

Popis**Prevedenie:**

Bezkefová 18 V uhlová brúska s najvyššou účinnosťou, silná ako 1 100-wattové káblové zariadenie.

- **Akumulátor možno otáčať v krokoch po 90°.**
- **Elektronická ochrana proti preťaženiu, jemný štart a ochrana proti opätovnému spusteniu.**
- **Bezkefový motor bez potreby servisu s najvyššou účinnosťou a maximálnou ovládateľnosťou.**
- **Ochranný kryt nastaviteľný bez použitia náradia; je možné ho upevniť bez krútenia.**
- **Automatická mechanická bezpečnostná spojka Metabo S-automatic: minimalizuje spätný náraz pri blokovaní kotúča na najnižšiu úroveň na trhu – pre maximálnu ochranu používateľa.**

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.

Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah balenia:

Vrátane akumulátora, nabíjačky a metaBOXu. Vrátane ochranného krytu, nosnej príruby, matice s dvoma otvormi, prídavnej rukoväti a 2x akumulátora Li-Power.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – 073890.

Technický opis

maximálne otáčky	10000 min ⁻¹
Hmotnosť	2,5 kg
maximálny Ø kotúčov	125 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Hmotnosť vrátane batérie	2,5 kg
Spínač mŕtveho muža	nie
Hmotnosť bez batérie	1,8 kg
Napätie akumulátora	18 V
maximálna hĺbka separácie	27 mm
Ochrana pred prepätím	áno
Druh batérie	Li-Ion
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí	áno
Kapacita akumulátora	4 Ah
Konštrukcia motora	bezkefový
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
Balenie	Metabox
Pozvoľný štart	áno
Označenie výrobcu	W 18 LT BL 11-125
maximálne vibrácie podľa EN	8 m/s ²
Druh produktu	Uhlová brúska

Príslušenstvo

Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 2	073870 2
Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 5,2	073870 5,2

Akumulátorová nabíjačka Typ ASC55

073890 ASC55

Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 4

073870 4