

metabo**Uhlová brúska, Typ: WEPBA19125**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077132 WEPBA19125
GTIN	4061792224803
Trieda položky	03D

Popis

Prevedenie:

Limit určujete vy – nie váš stroj.

V ponuke zariadení s výkonom od 850 do 1 900 W nájdete tú správnu uhlovú brúska pre každú požiadavku a každé použitie. S výkonnými 1 900 W a technológiou M-Brush (**bezúdržbové uhlíkové kefy** s 3-násobnou životnosťou **počas celej životnosti stroja**) vybavenou na priemyselné použitie.

- **Integrovaný autobalancer pre až o 50 % nižšie vibrácie ručného ramena, dlhšiu životnosť stroja a až dvojnásobnú životnosť brúsnych kotúčov.**
- **Ergonomický lopatkový spínač s funkciou mŕtveho muža.**
- **Najrýchlejší brzdný systém pre najvyššiu ochranu používateľa: Patentovaná mechanická kotúčová brzda zastaví kotúč do 2 sekúnd po vypnutí aj v prípade výpadku prúdu.**
- **Ocelové očko na zaistenie pri práci vo veľkých výškach.**
- **Mechanická bezpečnostná spojka Metabo S-automatic: minimalizuje spätný ráz pri zablokovaní kotúča.**
- **Elektronická ochrana proti preťaženiu, jemný štart a ochrana proti opätovnému spusteniu.**
- **Skriňa prevodovky sa dá namontovať otočená o 90° na ľavostrannú prevádzku alebo na oddelenie.**
- **Konštantné otáčky pri zaťažení.**
- **Dlhšia životnosť, vyšší výkon: motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu, až o 20 % vyššou kapacitou pri preťažení a o 50 % vyšším krútiacim momentom.**
- **Rýchla výmena kotúča bez použitia náradia jediným stlačením tlačidla so systémom Metabo M-Quick.**
- **Ochranný kryt nastaviteľný bez použitia náradia; je možné ho upevniť bez krútenia.**

· Prídavná rukoväť Metabo VibraTech (MVT) s nízkymi vibráciami.**Rozsah balenia:**

Vrátane ochranného krytu odolného proti otáčaniu, upínacej súpravy, prídavnej rukoväti a kľúča s dvoma otvormi.

Technický opis

Pripojovací závit	M14
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Označenie výrobcu	WEPBA 19-125 Q DS
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Pozvoľný štart	áno
Hmotnosť	2,7 kg
Zvláštnosť	System rýchlej výmeny
Príkon	1900 W
maximálny Ø kotúčov	125 mm
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí	áno
Dĺžka kábla	4 m
Počet otáčok na voľnobeh	11000 min ⁻¹
Druh produktu	Uhlová brúska