

**metabo****Uhlová brúska, Typ: W850-125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077132 W850-125
GTIN	4007430338006
Trieda položky	03D

**Popis****Prevedenie:****Limit určujete vy – nie váš stroj.**

V ponuke zariadení s výkonom od 850 do 1 900 W nájdete tú správnu uhlovú brúska pre každú požiadavku a každé použitie. **Praktická kompaktná uhlová brúska** pre ľahkú prácu.

- **Výkonný motor s dobrou kapacitou preťaženia.**
- **Ochrana proti opätovnému spusteniu po prerušení napájania.**
- **Pevná, univerzálna a úsporná: výkonná uhlová brúska pre každé použitie.**
- **Ochranný kryt, ktorý sa netočí.**

**Rozsah balenia:**

Vrátane ochranného krytu odolného proti otáčaniu, upínacej súpravy, prídavnej rukoväti a kľúča s dvoma otvormi.

**Technický opis**

Príkonnosť	850 W
Pripojovací závit	M14
maximálny Ø kotúčov	125 mm
Hmotnosť	1,8 kg
Dĺžka kábla	2,5 m
Zvláštnosť	Ochrana proti opätovnému spusteniu

Blokovanie opätovného nábehu	áno
Označenie výrobcu	W 850-125
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Počet otáčok na voľnobeh	11500 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Uhlová brúska