

metabo**Uhlová brúska, Typ: WEPBA24230**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077150 WEPBA24230
GTIN	4007430337641
Trieda položky	03D

Popis

Prevedenie:

Výkonná 230 mm uhlová brúska s motorom Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pre dlhú životnosť:

- **Elektronické bezpečnostné vypnutie: znižuje spätný náraz pri zablokovaní kotúča – pre vysokú ochranu používateľa.**
- **Elektronická ochrana proti preťaženiu a ochrana proti opätovnému spusteniu.**

Rozsah balenia:

Vrátane ochranného krytu, prídavnej rukoväti, rýchlopínacej matice.

Technický opis

Dĺžka kábla	4 m
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí	áno
Pozvoľný štart	áno
Spínač mŕtveho muža	áno
Hmotnosť	6,2 kg
maximálny Ø kotúčov	230 mm
Sieťová frekvencia	50 Hz
Príkion	2400 W
Blokovanie opätovného nábehu	áno

Krútiaci moment	17 Nm
Pripojovací závit	M14
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Počet otáčok na voľnobeh	6600 min ⁻¹
Menovité napätie	240 V
Druh produktu	Uhlová brúska