

metabo**Uhlová brúska, Typ: WE26-230****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077150 WE26-230
GTIN	4007430268334
Trieda položky	03D

Technický opis

maximálny Ø kotúčov	230 mm
Blokovanie opätovného nábehu	áno
maximálne vibrácie podľa EN	6,4 m/s ²
maximálne otáčky	6600 min ⁻¹
Pozvoľný štart	áno
Hmotnosť	6,3 kg
Príkion	2600 W
maximálna hĺbka separácie	65 mm
Označenie výrobcu	WE 26-230 MVT Quick
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Zvláštnosť	Ochrana proti opätovnému spusteniu
Zvláštnosť	Pozvoľný štart
Druh produktu	Uhlová brúska

