

Garant

GARANT Softcut® HSI široký rozstup, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z:
40/4mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	214906 40/4
GTIN	4045197674456
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Tepelne spracovaná oceľ odolná proti opotrebeniu s antikoróznym povlakom. Presné uloženie otočnej reznej platničky vďaka prispôsobenému ťahovaciemu momentu. Široká a úzka rozteč zubov pre individuálnu stratégiu frézovania.

Použitie:

Najmä pre stroje so slabým pohonom a na obrábanie vo väčších hĺbkach s malými vstupnými priermi.

Upozornenie:

Aby bolo možné použiť všetky **4 rezné hrany**, vymeniteľná doštička sa musí **vždy otáčať v určenom smere (proti smeru hodinových ručičiek)**.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelou č. **674252 vel. 8IP**.

Na presné 90° rohy zvolte $a_p = 6$ mm.

Technický opis

Ø polohovacieho otvoru	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	SO.. 0836..
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Ø rezných hrán D_c	40 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	6 mm
Počet rezných hrán Z	4
Séria	Softcut®
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 2,2	211750 2,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219863