

metabo**Uhlová brúska Plochá hlava, Typ: WEF15-125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077136 WEF15-125
GTIN	4007430275707
Trieda položky	03D

Popis**Prevedenie:****Limit určujete vy – nie váš stroj.**

V ponuke zariadení s výkonom od 850 do 1 900 W nájdete tú správnu uhlovú brúsku pre každú požiadavku a každé použitie. Vysokovýkonná uhlová brúska s **plochou hlavou** pre rýchlu prácu v ostrých uhloch až do 43° a v ťažko dostupných oblastiach.

- **Určená na odstraňovanie zvaračskej trosky, hrdze alebo farby v tesných rámových konštrukciách a na prácu v stiesnených polohách.**
- **Mechanická bezpečnostná spojka Metabo S-automatic: minimalizuje spätný ráz pri zablokovaní kotúča.**
- **Elektronická ochrana proti preťaženiu, jemný štart a ochrana proti opätovnému spusteniu.**
- **Skriňa prevodovky sa dá namontovať otočená o 90° na ľavostrannú prevádzku alebo na oddelenie.**
- **Konštantné otáčky pri zaťažení.**
- **Dlhšia životnosť, vyšší výkon: motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu, až o 20 % vyššou kapacitou pri preťažení a o 50 % vyšším krútiacim momentom.**
- **Metabo Quick na výmenu kotúča bez použitia náradia s rýchlopínacím maticou.**
- **Ochranný kryt nastaviteľný bez použitia náradia; je možné ho upevniť bez krútenia.**
- **Prídavná rukoväť Metabo VibraTech (MVT) pre tlmenie vibrácií na ochranu zdravia.**
- **Vypínanie uhlíkových kief na ochranu motora.**

Rozsah balenia:

Vrátane ochranného krytu odolného proti otáčaniu, upínacej súpravy, prídavnej rukoväti a kľúča s dvoma otvormi.

Technický opis

Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí	áno
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
maximálny Ø kotúčov	125 mm
Pozvoľný štart	áno
Pripojovací závit	M14
Dĺžka kábla	4 m
Príkon	1550 W
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Hmotnosť	2,7 kg
Označenie výrobcu	WEF 15-125 Quick
Zvláštnosť	System rýchlej výmeny
Počet otáčok na voľnobeh	11000 min ⁻¹
Druh produktu	Uhlová brúska