

metabo**Akumulátorová príklepová vŕtačka s lítium-iónovým akumulátorom, Typ: SB18LBL****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	070121 SB18LBL
GTIN	4007430337597
Trieda položky	03D

Popis**Prevedenie:****Akumulátorová príklepová vŕtačka s bezkefovým motorom a dvojrýchlostnou prevodovkou.**

Vyberte si medzi kompletnou súpravou s 2 akumulátormi, nabíjačkou a pevným plastovým kufríkom alebo strojom bez príslušenstva v krabici, keď už máte nejaké akumulátory.

Samozrejme si môžete samostatne zakúpiť aj akumulátory a nabíjačky.

Mimochodom, na všetky akumulátory Metabo sa vzťahuje 3-ročná záruka, bez zreteľa na počet nabíjacích cyklov.

Ďalšie podrobnosti, ako je jasné LED pracovné svetlo a praktický háčik na opasok, poskytujú ešte vyššie pohodlie pri práci. Na najťažšie aplikácie odporúčame bezkefové typy, ktoré okamžite spoznáte podľa označenia „BL“. Majú tiež tepelnú ochranu proti preťaženiu, ktorá chráni motor pred prehriatím.

- **Akumulátorová príklepová vŕtačka s extrémne kompaktnou konštrukciou na univerzálne použitie.**
- **Funkcia príklepového vŕtania na vŕtanie do muriva.**
- **Integrované pracovné svetlo LED s funkciou dosvitu pre optimálny jas v pracovnej oblasti.**
- **S praktickým hákom na opasok a držiakom bitov, voliteľne upevniteľným na pravej alebo ľavej strane.**

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.

Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah balenia:

Vrátane rýchlopínacieho skľučovadla, 2x lítium-iónového akumulátora, nabíjačky a metaBoxu.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – 073890.

Technický opis

Balenie	Metabox
typické použitie	Medium
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
maximálna nárazová hodnota	26000 min ⁻¹
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	32 mm
Označenie výrobcu	SB 18 L BL
maximálny krútiaci moment mäkký	25 Nm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Napätie akumulátora	18 V
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie	Li-Ion
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 550
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 1850
Hmotnosť vrátane batérie	1,4 kg
maximálny krútiaci moment tvrdý	60 Nm
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Hmotnosť bez batérie	0,9 kg
Kapacita akumulátora	2 Ah
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	10 mm
Konštrukcia motora	bezkefový
Druh produktu	Vrtací skrutkovač s príklepom

