

metabo**Akumulátorový vrtací skrutkovač bez akumulátora, Typ: BSLTBL****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	070261 BSLTBL
GTIN	4007430302199
Trieda položky	03D

Popis**Prevedenie:****Akumulátorový vrtací skrutkovač s a bez systému Metabo Quick.**

Systém **Quick šetrí veľa času** pri častej výmene medzi vrtaním a skrutkovaním. V priebehu niekoľkých sekúnd je možné skľučovadlo s vrtákom vymeniť za držiak bitov vrátane bitu, bez použitia akéhokoľvek náradia.

Vyberte si medzi **kompletnou výbavou** 2 akumulátormi, nabíjačkou a pevným plastovým kufríkom alebo **strojom bez príslušenstva** v krabici, keď už máte nejaké akumulátory.

Samozrejme si môžete samostatne zakúpiť aj akumulátory a nabíjačky. Mimochodom, na všetky akumulátory Metabo sa **vzťahuje 3-ročná záruka**, bez zreteľa na počet nabíjacích cyklov.

Ďalšie podrobnosti, ako je jasné **LED pracovné svetlo** a praktický **háčik na opasok**, poskytujú ešte väčšie pohodlie pri práci.

- **Bezkefový vrtací skrutkovač s optimálnym výkonom pre náročné aplikácie.**
- **Jedinečný bezkefový motor Metabo pre rýchly postup práce a maximálnu účinnosť pri vrtaní a skrutkovaní.**
- **Integrované pracovné svetlo na osvetlenie pracovného priestoru.**
- **S praktickým háčikom na opasok a držiakom bitov, ktorý je možné upevniť na pravú alebo ľavú stranu.**
- **Akumulátor LiHD pre maximálny výkon, extrémne dlhý čas prevádzky a životnosť.**

Na najťažšie aplikácie odporúčame bezkefové typy, ktoré okamžite spoznáte podľa označenia „BL“. Majú tiež tepelnú ochranu proti preťaženiu, ktorá chráni motor pred prehriatím.

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.

Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah balenia:

Vrátane rýchlopínacieho skľučovadla, bez akumulátora a nabíjačky.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – 073890.

Technický opis

Hmotnosť bez batérie	1,2 kg
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
typické použitie	Strong
Napätie akumulátora	18 V
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 600 min ⁻¹
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 2100 min ⁻¹
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	38 mm
maximálny krútiaci moment tvrdý	75 Nm
Hmotnosť vrátane batérie	1,6 kg
maximálny krútiaci moment mäkký	34 Nm
Balenie	Metabox
Konštrukcia motora	bezkefový
Označenie výrobcu	BS 18 LT BL
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie	Li-Ion
Druh produktu	Vrtací skrutkovač
USP1	18V
USP2	Bezkefový motor, bez akumulátora, rozsah upínania rýchlopínacieho skľučovadla 1,5 – 13

Príslušenstvo

Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 5,2	073870 5,2
Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 2	073870 2
Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 4	073870 4
Akumulátorová nabíjačka Typ ASC55	073890 ASC55