

metabo**Akumulátorový vrtací skrutkovač s akumulátorom LiHD, Typ: BSLTBL****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	070259 BSLTBL
GTIN	4007430334732
Trieda položky	03D

Popis**Prevedenie:****Akumulátorové vrtacie skrutkovače so systémom Metabo Quick a bez neho.**

Systém **Quick šetrí veľa času** pri častej výmene medzi vrtaním a skrutkovaním. Za pár sekúnd sa skľučovadlo s vrtákom vymení za držiak bitov vrátane bitov bez akéhokoľvek náradia.

Zvoľte si medzi **kompletnou výbavou** s 2 akumulátormi, nabíjačkou a pevným plastovým kufríkom alebo **strojom bez príslušenstva** v krabici, keď už máte nejaké akumulátory.

Samozrejme si môžete samostatne zakúpiť aj akumulátory a nabíjačky. Na všetky akumulátory Metabo sa **vzťahuje 3-ročná záruka**, bez zreteľa na počet nabíjacích cyklov.

Ďalšie detaily, ako je jasné **LED pracovné svetlo** a praktický **háčik na opasok**, poskytujú ešte vyššie pohodlie pri práci.

- **Bezkefový vrtací skrutkovač s optimálnym výkonom pre náročné aplikácie.**
- **Jedinečný bezkefový motor Metabo pre rýchly postup práce a maximálnu účinnosť pri vrtaní a skrutkovaní.**
- **Integrované pracovné svetlo na osvetlenie pracovného priestoru.**
- **S praktickým hákom na opasok a držiakom bitov, ktorý je možné upevniť na pravú alebo ľavú stranu.**
- **Akumulátor LiHD pre maximálny výkon, extrémne dlhý čas prevádzky a životnosť.**

Na najťažšie aplikácie odporúčame bezkefové typy, ktoré okamžite spoznáte podľa označenia „BL“. Majú tiež tepelnú ochranu proti preťaženiu, ktorá chráni motor pred prehriatím.

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.

Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah balenia:

Obsahuje rýchlopínacie skľučovadlo, 2x akumulátor LiHD, nabíjačky a metaBOX.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – 073890.

Technický opis

Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Hmotnosť bez batérie	1,2 kg
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 600 min ⁻¹
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 2100 min ⁻¹
maximálny krútiaci moment mäkký	34 Nm
Konštrukcia motora	bezkefový
Označenie výrobcu	BS 18 LT BL
typické použitie	Strong
Hmotnosť vrátane batérie	1,8 kg
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
Druh batérie	Li-Ion
Napätie akumulátora	18 V
maximálny krútiaci moment tvrdý	75 Nm
Balenie	Metabox
Kapacita akumulátora	4 Ah
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	38 mm
Druh produktu	Vrtací skrutkovač
USP1	18V

USP2

Bezkefový motor, s 2
akumulátormi, rozsah upínania
rýchlopínacieho skľučovadla 1,5 – 13

Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ ASC55-8	073890 ASC55-8
Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 2	073870 2
Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 4	073870 4
Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 5,2	073870 5,2
Akumulátorová nabíjačka Typ ASC55	073890 ASC55