

**Akumulátorové vrtacie kladivo, Typ: GBH18V24C****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	075515 GBH18V24C
GTIN	4053423235067
Trieda položky	03B

Popis**Prevedenie:**

18 V akumulátorové vrtacie kladivo s držiakom náradia SDS-plus a bezkefovým motorom.

- **Spojka proti preťaženiu na ochranu používateľa a stroja.**
- **Chod doprava/dolava.**
- **Mimoriadne robustný: Electronic Motor Protection vypne motor v prípade preťaženia; plne funkčný aj po skúške pádom na betón z 2 m.**

Akumulátorové vrtacie kladivo s integrovaným modulom Bluetooth.

- **Kickback Control a Vibration Control.**
- **Používateľské rozhranie na výber režimu nástroja (auto/Favorite).**

Rozsah balenia:

Vrátane 2x lítium-iónového akumulátora 18 V/5,0 Ah, nabíjačky, hĺbkového dorazu, vložky 1/1 L-BOXXu pre zariadenie a nabíjačku a L-Boxx.

Upozornenie:

Vhodné TK príklepové vrtáky nájdete od č. 787000. Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851– 073866.

Technický opis

Napätie akumulátora	18 V
Označenie výrobcu	GBH 18V-24 C

maximálne vibrácie podľa EN	16 m/s ²
Upínač nástrojov tvar	SDS-Plus
Kapacita akumulátora	5 Ah
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	30 mm
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
maximálna nárazová hodnota	4350 min ⁻¹
Hmotnosť	2,9 kg
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	24 mm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Nárazová energia	2,4 J
Druh produktu	Vrtacie kladivo

Príslušenstvo

Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B18	073851 B18
--	------------