



Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele, Maximálny ťahovací moment: 200cNm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659957 200
GTIN	7610733291700
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Výkonná rukoväť s elastomérovým plášťom šetrným k pokožke umožňuje bezproblémový prenos požadovaného krútiaceho momentu aj s **mokkými alebo masťnými rukami**. Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie. Uvoľňovací moment je vyšší ako ťahovací moment (ochrana proti preťaženiu).

Nastavenie požadovaného krútiaceho momentu pomocou nastavovacieho kolieska na konci rukoväte. Blokovacia poloha zabraňuje neúmyselnému nastaveniu. Ľahko čitateľná mikrometrická stupnica chránená pred znečistením. Na **upínanie výmenných čepelí 6 mm** (č. 659920 – 659928).

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Meracia technika	mechanický
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Forma pripojenia	vymeniteľná čepeľ
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu

Merací proces	Krútiaci moment
Kalibrácia	O1
Norma	DIN EN ISO 6789
Maximálny ťahovací moment	200 cNm
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Rozsah krútiaceho momentu	0,4 - 2 Nm
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Členenie stupnice 1 dielik =	5 cNm
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Údaje protokolovateľné	nie
Celková dĺžka L	124 mm
Smer vťahovania	ťahovanie doprava
Rozsah krútiaceho momentu	40 - 200 cNm
Spätná väzba	s vypínaním
Ukazovateľ	analógová
vhodné výmenné čepele	6 mm
Pevne nastavený krútiaci moment	nie
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

Kalibrácia Momentový skrutkovač Maximálny ťahovací moment 0,04-20

020200 0,04-20