



Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele, Maximálny ťahovací moment: 500cNm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659957 500
GTIN	7610733291717
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Výkonná rukoväť s elastomérovým plášťom šetrným k pokožke umožňuje bezproblémový prenos požadovaného krútiaceho momentu aj s **mokrymi alebo masťnými rukami**. Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie. Uvoľňovací moment je vyšší ako ťahovací moment (ochrana proti preťaženiu).

Nastavenie požadovaného krútiaceho momentu pomocou nastavovacieho kolieska na konci rukoväte. Blokovacia poloha zabraňuje neúmyselnému nastaveniu. Ľahko čitateľná mikrometrická stupnica chránená pred znečistením. Na **upínanie výmenných čepelí 6 mm** (č. 659920 – 659928).

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Rozsah krútiaceho momentu	1 - 5 Nm
Členenie stupnice 1 dielik =	10 cNm
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Forma pripojenia	vymeniteľná čepeľ
Norma	DIN EN ISO 6789

Merací proces	Krútiaci moment
Ukazovateľ	analogová
Maximálny ťahovací moment	500 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	100 - 500 cNm
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Údaje protokolovateľné	nie
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Meracia technika	mechanický
Kalibrácia	O1
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Spätná väzba	s vypínaním
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Smer ťahovania	ťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Celková dĺžka L	124 mm
vhodné výmenné čepele	6 mm
Pevne nastavený krútiaci moment	nie
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

Kalibrácia Momentový skrutkovač Maximálny ťahovací moment 0,04-20

020200 0,04-20