



Momentový skrutkovač bez stupnice, upínanie vymeniteľnej čepele, Maximálny ťahovací moment: 500cNm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659958 500
GTIN	7610733291748
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Výkonná rukoväť s elastomérovým plášťom šetrným k pokožke umožňuje bezproblémový prenos požadovaného krútiaceho momentu aj s **mokkými alebo masnými rukami**. Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie. Uvoľňovací moment je vyšší ako ťahovací moment (ochrana proti preťaženiu).

Požadovaný krútiaci moment je možné plynule nastaviť pomocou skúšačky krútiaceho momentu (č. 654300 – 654460) a šesťhranného skrutkovača SW 5 (nie je súčasťou dodávky). Na **upínanie výmenných čepelí 6 mm** (č. 659920 – 659928).

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Rozsah krútiaceho momentu	100 - 500 cNm
Smer vťahovania	ťahovanie doprava
Odčítanie s možnosťou prepínania	cNm
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Meracia technika	mechanický
Merací proces	Krútiaci moment

Nastavenie hodnoty spúšťania	bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
Spätná väzba	s vypínaním
Rozsah krútiaceho momentu	1 - 5 Nm
Forma pripojenia	vymeniteľná čepeľ
Maximálny ťahovací moment	500 cNm
Kalibrácia	O6
Kalibrácia	O7
Celková dĺžka L	124 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
nastavený ťahovací moment	3 Nm
nastavený ťahovací moment	300 cNm
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	prednastavený
vhodné výmenné čepele	6 mm
Údaje protokolovateľné	nie
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Pevne nastavený krútiaci moment	nie
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

Kalibrácia a nastavenie Momentový skrutkovač bez stupnice Maximálny ťahovací moment 0,04-20

020170 0,04-20