

Garant**Inštalátorske kliešte s jemným nastavením zárezov, čierne, Celková dĺžka: 300mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	706001 300
GTIN	4067263031468
Trieda položky	71B

Popis

Prevedenie:

Priechodný kĺb s ochranou proti stlačeniu. **S možnosťou jemného nastavenia západky** stlačením pružného tlačidla, čo umožňuje rýchle nastavenie priamo na obrobku. Vrúbkované, ozubené čeluste, samočinné. Dodatočne protibežné ozubenie v zadnom priestore otvoru pre agresívne uchopenie. Povrch fosfátovaný mangánom, leštené čeluste. Ergonomicky tvarované ramená s protišmykovou plastovou úpravou.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ; zápusťkovo kovaná.

Technický opis

Rozsah upínania pre rúry	2,3/4 palec
Rozpätie pre šesťhran	60 mm
Celková dĺžka	300 mm
Počet mriežok Jemné nastavenie	30
Povrch	manganovo fosfátované, čeluste leštené
Norma	DIN ISO 8976

Prevedenie čelustí	vrúbkované ozubené čeluste
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
bez iskier	nie
Rýchle prestavenie	áno
Mriežka Možnosť jemného nastavenia	áno
Samoupínanie	áno
Ochrana svoriek	áno
Druh produktu	Inštalátárske kliešte a Siko kliešte