

KERN**Presná váha typ 572, maximálny rozsah váženia: 12100g**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 479521 12100 |
| GTIN | 4045761356900 |
| Trieda položky | 47D |

Popis

Prevedenie:

- **Pevné kovové teleso.**
- **Jednoduché, zrozumiteľné pokyny pre operátora.**
- **Možnosť prepínania medzi sieťovou a akumulátorovou prevádzkou.**
- **Váhové jednotky (napr. skrutkové závažie) sú voľne programovateľné.**
- **Kalibračný program CAL: Na nastavenie presnosti (k tomu je potrebné externé kalibračné závažie na vyžiadanie).**
- **Počty kusov: Referenčné počty kusov voliteľne 1, 5, 10, 20 kusov. Prepínanie zobrazenia kusov na váhe.**
- **Receptúra: Samostatná pamäť pre hmotnosť tarovacej nádoby a ingrediencie receptúry (súčet netto).**
- **Port KERN Universal (KUP): umožňuje pripojenie externých adaptérov rozhrania KUP, napríklad RS-232 alebo USB, na výmenu údajov a riadiacich príkazov bez nutnosti inštalácie.**

Rozsah balenia:

Vrátane sieťového adaptéra 230 V/50 Hz, pracovného ochranného krytu.

Zvláštne príslušenstvo:

Externý akumulátor, dátový kábel, tlačiareň, adaptér rozhrania, ako napr. RS-232, USB na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Odčítanie | 0,05 g |
| Rozmery Vážiaca doska | 160×200 mm |
| Reprodukovateľnosť | 0,05 g |
| maximálny rozsah váženia | 0 - 12100 g |
| Kusová hmotnosť minimálna | 0,5 g |
| Hĺbka | 310 mm |
| Čas zákmitu | 3 s |
| Hmotnosť netto | 2,7 kg |
| Šírka | 180 mm |
| Linearita | ±0,15 g |
| Označenie výrobcu | 572 |
| Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom |
| Výška | 85 mm |
| Kalibrácia | Cena na vyžiadanie |
| Druh produktu | Presná váha |