

KERN**Presná váha typ 572, maximálny rozsah váženia: 4200g**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479521 4200
GTIN	4045761356887
Trieda položky	47D

Popis

Prevedenie:

- **Pevné kovové teleso.**
- **Jednoduché, zrozumiteľné pokyny pre operátora.**
- **Možnosť prepínania medzi sieťovou a akumulátorovou prevádzkou.**
- **Váhové jednotky (napr. skrutkové závažie) sú voľne programovateľné.**
- **Kalibračný program CAL: Na nastavenie presnosti (k tomu je potrebné externé kalibračné závažie na vyžiadanie).**
- **Počty kusov: Referenčné počty kusov voliteľne 1, 5, 10, 20 kusov. Prepínanie zobrazenia kusov na váhe.**
- **Receptúra: Samostatná pamäť pre hmotnosť tarovacej nádoby a ingrediencie receptúry (súčet netto).**
- **Port KERN Universal (KUP): umožňuje pripojenie externých adaptérov rozhrania KUP, napríklad RS-232 alebo USB, na výmenu údajov a riadiacich príkazov bez nutnosti inštalácie.**

Rozsah balenia:

Vrátane sieťového adaptéra 230 V/50 Hz, pracovného ochranného krytu.

Zvláštne príslušenstvo:

Externý akumulátor, dátový kábel, tlačiareň, adaptér rozhrania, ako napr. RS-232, USB na vyžiadanie.

Technický opis

maximálny rozsah váženia	0 - 4200 g
Linearita	±0,05 g
Kusová hmotnosť minimálna	0,1 g
Šírka	180 mm
Reprodukovateľnosť	0,02 g
Hĺbka	310 mm
Čas zákmitu	3 s
Hmotnosť netto	2,3 kg
Odčítanie	0,01 g
Rozmery Vážiaca doska	Ø 150 mm
Výška	85 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Označenie výrobcu	572
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Druh produktu	Presná váha