

KERN**Plošná váha, typ DS s vysokým rozlíšením, maximálny rozsah váženia: 36kg**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479611 36
GTIN	4045761357013
Trieda položky	47D

Popis

Prevedenie:

- Robustná plošinová váha použiteľná ako váha na balíky, v priemysle a ako počítacia váha.
- Zobrazovacia jednotka s výškou číslic 21 mm tiež oddelená od plošiny; nastaviteľné a montovateľné pomocou ohybného kábla.
- Robustná plošina s pracovným ochranným krytom pre zobrazovaciu jednotku.
- Jednoduchá, intuitívna navigácia (áno/nie) v dialógovom okne na displeji.
- Možnosť prevádzky zo siete a s akumulátorom (akumulátor na vyžiadanie).
- Váhové jednotky (napr. hmotnosť skrutky) sú voľne programovateľné.
- S automatickou referenčnou optimalizáciou na presné počítanie.
- Kalibračný program CAL: Na nastavenie presnosti (potrebné kontrolné závažie sa dodáva na vyžiadanie).
- Počty kusov: Referenčné počty kusov voliteľne 1, 5, 10, 20 kusov.
- Prepínanie zobrazenia kusov na váhe.
- Číselné predbežné tarovanie v prípade známej hmotnosti nádoby. Užitočné pri kontrolách plniacich množstiev.
- Percentuálne stanovenie: Zobrazenie odchýlky od referenčnej hmotnosti v % namiesto gramov.
- Univerzálny port KERN (KUP): umožňuje pripojenie externých adaptérov rozhrania KUP (nie sú súčasťou dodávky), napríklad RS-232, USB, na výmenu údajov a riadiacich príkazov bez nutnosti inštalácie.

Rozsah balenia:

Vrátane sieťového adaptéra 230 V/50 Hz, pracovného ochranného krytu.

Zvláštne príslušenstvo:

Vnútorný a externý akumulátor, skúšobná hmotnosť, upevnenie na stenu, tlačiareň, statív a adaptér rozhrania, ako napríklad RS-232, USB na vyžiadanie.

Technický opis

Kusová hmotnosť minimálna	2 g
Reprodukovateľnosť	0,2 g
Čas zákmitu	3 s
Hmotnosť netto	9,5 kg
Rozmery Vážiaca doska	308×318 mm
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
maximálny rozsah váženia	0 - 36 kg
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Označenie výrobcu	DS
Odčítanie	0,2 g
Výška cifier Zobrazovacia jednotka	18 mm
Druh produktu	Plošinová váha

Služby

KalibráciaVáhy maximálny rozsah váženia 50	027700 50
--	-----------