

KERN**Plošná váha, typ DS s vysokým rozlíšením, maximálny rozsah váženia: 150kg**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479611 150
GTIN	4045761357037
Trieda položky	47D

Popis

Prevedenie:

- **Robustná plošinová váha použiteľná ako váha na balíky, v priemysle a ako počítacia váha.**
- **Zobrazovacia jednotka s výškou číslic 21 mm tiež oddelená od plošiny; nastaviteľné a montovateľné pomocou ohybného kábla.**
- **Robustná plošina s pracovným ochranným krytom pre zobrazovaciu jednotku.**
- **Jednoduchá, intuitívna navigácia (áno/nie) v dialógovom okne na displeji.**
- **Možnosť prevádzky zo siete a s akumulátorom (akumulátor na vyžiadanie).**
- **Váhové jednotky (napr. hmotnosť skrutky) sú voľne programovateľné.**
- **S automatickou referenčnou optimalizáciou na presné počítanie.**
- **Kalibračný program CAL: Na nastavenie presnosti (potrebné kontrolné závažie sa dodáva na vyžiadanie).**
- **Počty kusov: Referenčné počty kusov voliteľne 1, 5, 10, 20 kusov.**
- **Prepínanie zobrazenia kusov na váhe.**
- **Číselné predbežné tarovanie v prípade známej hmotnosti nádoby. Užitočné pri kontrolách plniacich množstiev.**
- **Percentuálne stanovenie: Zobrazenie odchýlky od referenčnej hmotnosti v % namiesto gramov.**
- **Univerzálny port KERN (KUP): umožňuje pripojenie externých adaptérov rozhrania KUP (nie sú súčasťou dodávky), napríklad RS-232, USB, na výmenu údajov a riadiacich príkazov bez nutnosti inštalácie.**

Rozsah balenia:

Vrátane sieťového adaptéra 230 V/50 Hz, pracovného ochranného krytu.

Zvláštne príslušenstvo:

Vnútrotný a externý akumulátor, skúšobná hmotnosť, upevnenie na stenu, tlačiareň, statív a adaptér rozhrania, ako napríklad RS-232, USB na vyžiadanie.

Technický opis

Odčítanie	1 g
Hmotnosť netto	19 kg
Rozmery Vážiaca doska	450×350 mm
Reprodukovateľnosť	1 g
Označenie výrobcu	DS
Čas zákmitu	3 s
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálny rozsah váženia	0 - 150 kg
Kusová hmotnosť minimálna	10 g
Výška cifier Zobrazovacia jednotka	18 mm
Druh produktu	Plošinová váha

Služby

KalibráciaVáhy maximálny rozsah váženia 150	027700 150
Kalibrácia DAkkSVáhy maximálny rozsah váženia 180	027710 180