

**Garant****Čistiaci kotúč (A), Ø kotúčov: 125mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	566758 125
GTIN	4067263046882
Trieda položky	51E

## Popis

### Prevedenie:

Brúsne kotúče so syntetickým nylonovým rúnom s rovnomerne osadeným brúsnym zrnom. Mimoriadne **odolná, husto utkaná, jemná štruktúra rúna** s vysokou **flexibilitou** a brúsnym výkonom.

### Použitie:

Na čistenie a odihľovanie s **jemnou finálnou povrchovou úpravou**.  
S tanierom zo sklenej tkaniny na priame upnutie na uhlovú brúsku.

## Technický opis

Stupeň tvrdosti	mäkká
Ø otvora	22,23 mm
Ø kotúčov	125 mm
Stupeň jemnosti	stredný
odporúčané otáčky	5000 - 7000 min <sup>-1</sup>
maximálne otáčky	11000 min <sup>-1</sup>
Skratka pre brúsivo	A

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Popis tvaru	ploché
maximálna obvodová rýchlosť	60 m/s
Druh produktu	Hrubé čistiace rúno

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		