

KERN**Presná váha typ PCB, maximálny rozsah váženia: 10000g**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479511 10000
GTIN	4045761243156
Trieda položky	47D

Popis

Prevedenie:

- **Možnosť napájania zo siete aj z batérie. Automatické vypnutie po 3 minútach.**
- **Kalibračný program CAL: Na nastavenie presnosti (k tomu je potrebné externé kalibračné závažie na vyžiadanie).**
- **Počty kusov: Referenčné počty kusov voliteľne 5, 10, 25, 50 kusov. Prepínanie zobrazenia kusov na váhe.**
- **Receptúra: Samostatná pamäť pre hmotnosť tarovacej nádoby a ingrediencie receptúry (súčet netto).**

Port KERN Universal (KUP): umožňuje pripojenie externých adaptérov rozhrania KUP, napríklad RS-232 alebo USB, na výmenu údajov a riadiacich príkazov bez nutnosti inštalácie.

Rozsah balenia:

Vrátane sieťového adaptéra 230 V/50 Hz, pracovného ochranného krytu.

Zvláštne príslušenstvo:

Batéria č. 081561 veľ. 6LR61; interný akumulátor na vyžiadanie. Dátový kábel, tlačiareň, adaptér rozhrania ako RS 232 alebo USB na vyžiadanie.

Technický opis

Kusová hmotnosť minimálna	2 g
Linearita	±0,3 g

Čas zákmitu	3 s
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 6LR61
Výška	79 mm
maximálny rozsah váženia	10000 g
Počet obsiahnutých batérií	1
Šírka	163 mm
Rozmery Vážiaca doska	150×170 mm
Hmotnosť netto	1,4 kg
Reprodukovateľnosť	0,1 g
Hĺbka	245 mm
Odčítanie	0,1 g
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Kalibrácia	K2
Druh produktu	Presná váha

Služby

Kalibrácia DAkkSVáhy maximálny rozsah váženia 50	027710 50
KalibráciaVáhy maximálny rozsah váženia 50	027700 50