

REGO-FIX▲**System prívodu chladiacej kvapaliny reCool®, Pre upínaciu klieštinu ER: ER32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319704 ER32
GTIN	4067263211662
Trieda položky	33B

Popis**Prevedenie:**

- **Jednoduchá zmena poháňaných nástrojov s vonkajším chladením na vnútorné chladenie.**
- **Presné chladenie na reznej hrane a zlepšený odvod triesok.**
- **Obzvlášť vhodné pre hlboké vrecká a dutiny.**
- **Vynikajúca kvalita povrchu.**

Výhoda:

- **Nákladovo efektívna zmena existujúcich systémov poháňaných nástrojov na vnútorné chladenie.**
- **Vhodné na použitie s emulziou a olejom.**
- **Tlak chladiacej kvapaliny do 100 barov (150 barov s vysokotlakovou hadicou, k dispozícii na vyžiadanie).**
- **Ložiská bez potreby údržby.**
- **Pre vnútorné chladenie (s tesniacimi podložkami č. 309630 a 309635).**

Otáčky až 40 000 ot./min.

Použitie:

Vhodné pre hnané náradie so závitom ER a prípojkou chladiacej kvapaliny G1/8 palca, ako aj pre upínacie kliešte ER podľa DIN 6499/ISO 15488.

Rozsah balenia:

1 × upínacia matica reCool®, 1 × špirálová pružina a hadica Ø 6 mm, dlhá 400 mm, 2 × skrutkový spoj G1/8 palca BSP rovný, 2 × skrutkový spoj G1/8 palca BSP 90° ohnutý.

Upozornenie:

Pri použití systému prívodu chladiacej kvapaliny s vnútorným chladením sa musia použiť zodpovedajúce tesniace podložky č. 309630 a 309635! Na vyžiadanie sú k dispozícii preplachovacie kotúče chladiacej kvapaliny pre periférne chladenie.

V poháňaných nástrojoch s otvorom vo vretene k prevodovke (napr. skrutka na nastavenie dĺžky) musí byť otvor utesnený!

Technický opis

Šírka B	29,5 mm
Ø D	62,5 mm
Druh produktu	Dýza na chladiace médium