

**Prerezané redukčné púzdro s chladením, Ø 12 mm, Ø upnutia D1: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302145 6
GTIN	4060576155258
Trieda položky	33T

**Popis****Prevedenie:**

**Redukčné púzdro** Schunk GZB-S.  
**S drážkami na chladiaci kanál.**

**Použitie:**

- Na vrtanie, vystružovanie, frézovanie a ostrenie nástrojov.
- Maximálna flexibilita vďaka zníženiu priemeru upnutia.
- Vysoký krútiaci moment zaručuje väčší objem odstraňovania triesok ako pri priamom upínaní.
- Presnosť obvodovej hádzavosti  $\pm 5 \mu\text{m}$  (presnosť systému pri  $3 \times D$ ).
- Presnosť odvodovej hádzavosti  $\pm 2 \mu\text{m}$  (pre redukčné púzdro).
- Použitelnosť u všetkých bežne dostupných hydraulických skľučovadiel.

**Vhodné pre:**

Hydraulické skľučovadlo s upínacím Ø 20 mm..

**Technický opis**

Ø upnutia D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D	12 mm
Celková dĺžka L	52,5 mm
Atribút Názov produktu	Ø 12 mm
Presnosť obvodovej hádzavosti Systém	5 $\mu\text{m}$

Druh produktu

Redukčné púzdro