

**Prerezané redukčné púzdro s chladením, Ø 12 mm, Ø upnutia D1: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302145 8
GTIN	4060576155241
Trieda položky	33T

Popis**Prevedenie:**

Redukčné púzdro Schunk GZB-S.
S drážkami na chladiaci kanál.

Použitie:

- Na vrtanie, vystružovanie, frézovanie a ostrenie nástrojov.
- Maximálna flexibilita vďaka zníženiu priemeru upnutia.
- Vysoký krútiaci moment zaručuje väčší objem odstraňovania triesok ako pri priamom upínaní.
- Presnosť obvodovej hádzavosti $\pm 5 \mu\text{m}$ (presnosť systému pri $3 \times D$).
- Presnosť odvodovej hádzavosti $\pm 2 \mu\text{m}$ (pre redukčné púzdro).
- Použitelnosť u všetkých bežne dostupných hydraulických skľučovadiel.

Vhodné pre:

Hydraulické skľučovadlo s upínacím Ø 20 mm..

Technický opis

Celková dĺžka L	52,5 mm
Ø D	12 mm
Ø upnutia D ₁	8 mm
Atribút Názov produktu	Ø 12 mm
Presnosť obvodovej hádzavosti Systém	5 μm

Druh produktu

Redukčné púzdro