

**HOLEX****Pílový kotúč jemná, bez povlaku, Ø × hrúbka: 300X2,5/Kmm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	177055 300X2,5/K
GTIN	4067263046592
Trieda položky	12T

## Popis

### Prevedenie:

Presné vyhotovenie a dobrá kvalita za rozumnú cenu. **Vaporizovaný povrch** chráni pred návarom materiálu.

### Použitie:

Na pomaly pracujúcich strojoch (cca 50 ot./min.).

**Rozstup zubov t:** (tvar zubov).

- **4 mm (BW)** – pre profily a rúry s hrúbkou steny 1,0 – 1,5 mm.
- **5/6 mm (HZ)** – pre stredné profily, rúry a pevný materiál s hrúbkou steny alebo pričným prierezom 1,5 – 20 mm.
- **7/8 mm (HZ)** – pre hrubé profily a pevný materiál do hrúbky steny alebo prierezu cca 50 mm.
- **10 – 16 mm (HZ)** – pre extra hrubé prierezy a pevný materiál nad 50 mm.

### Upozornenie:

Následný produkt pre č. 177050.

- Pre nehrdzavejúce ocele (napr. V2A), správna rýchlosť rezania a mazanie je rozhodujúce (pozri podrobnosti v návode na obrábanie, č. 110020).
- Odchýlky obvodovej a bočnej hádzavosti povolené podľa normy DIN 1840 sú výrazne nižšie, v niektorých prípadoch až o 50 %.

## Technický opis

Počet zubov Z	220
Ø otvora	32 mm
Členenie t	4 mm
Hrúbka	2,5 mm
Ø	300 mm
vhodné pre fabrikát píly	Adige; Berg & Schmid; Bewo; IBP; Thomas
Ø jazdných otvorov	8; 9; 11 mm
Unášacie otvory Rozostupová kružnica	45; 63; 50 mm
Počet jazdných otvorov	2; 2; 4
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	<b>HSS</b>
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Pílový kotúč

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	800	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	600	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	37	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	22	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	20	P
GG(G)	vhodný	27	K
CuZn	podmienene vhodný	400	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

vzduch

podmienene vhodný