

HOLEX**Pílový kotúč jemná, bez povlaku, Ø × hrúbka: 275X2,5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	177055 275X2,5
GTIN	4067263046585
Trieda položky	12T

Popis

Prevedenie:

Presné vyhotovenie a dobrá kvalita za rozumnú cenu. **Vaporizovaný povrch** chráni pred návarom materiálu.

Použitie:

Na pomaly pracujúcich strojoch (cca 50 ot./min.).

Rozstup zubov t: (tvar zubov).

- **4 mm (BW)** – pre profily a rúry s hrúbkou steny 1,0 – 1,5 mm.
- **5/6 mm (HZ)** – pre stredné profily, rúry a pevný materiál s hrúbkou steny alebo pričným prierezom 1,5 – 20 mm.
- **7/8 mm (HZ)** – pre hrubé profily a pevný materiál do hrúbky steny alebo prierezu cca 50 mm.
- **10 – 16 mm (HZ)** – pre extra hrubé prierezy a pevný materiál nad 50 mm.

Upozornenie:

Následný produkt pre č. 177050.

- Pre nehrdzavejúce ocele (napr. V2A), správna rýchlosť rezania a mazanie je rozhodujúce (pozri podrobnosti v návode na obrábanie, č. 110020).
- Odchýlky obvodovej a bočnej hádzavosti povolené podľa normy DIN 1840 sú výrazne nižšie, v niektorých prípadoch až o 50 %.

Technický opis

Ø jazdných otvorov	8; 12 mm
Počet jazdných otvorov	2; 4
vhodné pre fabrikát píly	Eisele; Trennjäger
Členenie t	4 mm
Hrúbka	2,5 mm
Unášacie otvory Rozostupová kružnica	55; 64 mm
Ø otvora	40 mm
Počet zubov Z	220
Ø	275 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Pílový kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	800	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	600	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	37	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	22	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	20	P
GG(G)	vhodný	27	K
CuZn	podmienene vhodný	400	N
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

