

**Digitálny číselník Odčítanie 0,001 mm, Rozsah merania: 12,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	434263 12,5
GTIN	7630041152463
Trieda položky	45A

Popis**Prevedenie:**

Digitálny odchýlkomer s veľkým displejom LCD. Číselník otočný o 270° umožňuje optimálne nastavenie zobrazenia nameranej hodnoty pre rôzne aplikácie.

Funkcia:

Nulová poloha/predvoľba, výstup nameraných hodnôt, prepínateľný smer počítania. Klávesnica uzamykateľná, pohotovostný režim.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Náhradný a špeciálny dotykový snímač č. 424900; 434910; 434915. Dátový kábel č. 498928.

Technický opis

Hrúbka krytu	33 mm
Kalibrácia	C1
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,00005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,001 mm

Ø puzdra	59,8 mm
Rozsah merania	0 - 12,5 mm
Séria	DIALTRONIC
Meracia sila	0,65 – 0,90 N
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Typ batérií	Gombíkový článok
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Norma	DIN 878
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Funkcia Preset	áno
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Číselník

Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023000 12,5
Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
---	---------------