

**Digitálny číselník Odčítanie 0,001 mm, Rozsah merania: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	434291 25
GTIN	7630041152517
Trieda položky	45A

**Popis****Prevedenie:**

Digitálne číselníkové meradlo s kombinovaným stupnicovým a cifrovým zobrazením (výška cifier 10 mm) ako aj mechanickými tolerančnými prvkami. Displej/klávesnicu je možné otáčať až o 270°.

**Funkcia:**

Nulová poloha/predvoľba, výstup nameraných hodnôt, prepínateľný smer počítania. Klávesnica uzamykateľná, pohotovostný režim. Definícia spodnej a hornej tolerancie, dynamické meranie Min/Max/Max-Min, voľba Ref 1 alebo Ref 2 (nastavená a uložená tolerancia), násobiaci faktor, blokovanie klávesnice, dátový výstup, voľba rozlíšenia (0,01 alebo 0,001 mm). IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Dátový kábel č. 498928, náhradný a špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910.

**Technický opis**

Typ batérií	Gombíkový článok
-------------	------------------

Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Rozsah merania	0 - 25 mm
Ø puzdra	59,8 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,001 mm
Kalibrácia	C1
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií	1
Séria	DIALTRONIC
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,00005 palec
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Hrúbka krytu	33 mm
Meracia sila	0,65 – 1,15 N
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Výška cifier	10 mm
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Funkcia Preset	áno
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Číselník

## Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 30	023000 30
Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 100	023010 100

## Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032

081560 CR2032