

HOLEX**Pílový kotúč hrubý, bez povlaku, Ø × hrúbka: 350X3mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	177455 350X3
GTIN	4067263212201
Trieda položky	12T

Popis

Prevedenie:

Presné vyhotovenie a dobrá kvalita za rozumnú cenu. **Vaporizovaný povrch** chráni pred návarom materiálu.

Použitie:

Na pomaly pracujúcich strojoch (cca 50 ot./min.).

Rozstup zubov t: (tvar zubov).

- **4 mm (BW) – pre profily a rúry s hrúbkou steny 1,0 – 1,5 mm.**
- **5/6 mm (HZ) – pre stredné profily, rúry a pevný materiál s hrúbkou steny alebo pričným prierezom 1,5 – 20 mm.**
- **7/8 mm (HZ) – pre hrubé profily a pevný materiál do hrúbky steny alebo prierezu cca 50 mm.**
- **10 – 16 mm (HZ) – pre extra hrubé prierezy a pevný materiál nad 50 mm.**

Upozornenie:

- **Pre nehrdzavejúce ocele (napr. V2A), správna rýchlosť rezania a mazanie je rozhodujúce (pozri podrobnosti v návode na obrábanie, č. 110020).**
- **Odchýlky obvodovej a bočnej hádzavosti povolené podľa normy DIN 1840 sú výrazne nižšie, v niektorých prípadoch až o 50 %.**

Následný produkt pre č. 177450.

Technický opis

vhodné pre fabrikát píly	Eisele
Ø otvora	40 mm
Počet zubov Z	110
Ø jazdných otvorov	8; 12 mm
Počet jazdných otvorov	2; 4
Členenie t	10 mm
Unášacie otvory Rozostupová kružnica	55; 64 mm
Ø	350 mm
Hrúbka	3 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Pílový kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	800	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	600	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	37	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	22	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	20	P
GG(G)	vhodný	27	K
CuZn	podmienene vhodný	400	N
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

