



Nástrčná rača prestaviteľná, Pohonný štvorhran: 1/4palec



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	657322 1/4
GTIN	4580135821665
Trieda položky	66F

Popis

Prevedenie:

Prepínateľná násuvná rača so 48 zubami a uhlom 7,5°.

Údaje o používaní:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Vhodné pre:

Momentové kľúče: Č. 657320 veľ. 2 a 5

Technický opis

Pohonný štvorhran	1/4 palec
Počet zubov	48

Výška h	8 mm
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S	25 mm
Vkladacia stopka	Ø 6 mm
Séria	QH
Šírka b	15 mm
Západkové koliesko prepínateľné	áno
Západkové koliesko s vyhadzovačom	nie
Druh produktu	Račna