



## Momentový klúč bez stupnice, Maximálny ťahovací moment: 2Nm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	657320 2
GTIN	4580135821641
Trieda položky	66F

### Popis

#### Prevedenie:

Jednoramenný momentový klúč bez nastavovacej stupnice. Nastavenie klúča pomocou prístroja na skúšky momentových klúčov. S ryhovanou kovovou rukoväťou.

Systém rýchlej výmeny nástrojov s čapmi (Ø 6 mm).

#### Funkcia:

Ak sa pri použití klúča dosiahne nastavená hodnota, klúč sa spustí „signálom“ (zvukovým a hmatovým) a je ihneď opäť pripravený na použitie.

#### Použitie:

Na kontrolu utiahnutia skrutiek atď. podľa prednastaveného krútiaceho momentu pri sériovej práci.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Údaje o používaní:

##### Legenda k výkresu a vzorcu:

$l_1$  = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

$l_2$  = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom klúči

$l_3$  = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovannej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

$l_4$  = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

$T_1$  = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

$T_2$  = Predpísaný krútiaci moment

#### Upozornenie:

Vhodné pre nástrčné nástroje č. 657325.

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789. Vhodné upevňovacie nástroje č. 657322 a č. 657323.

## Technický opis

Presnosť merania krútiaci moment	±3 %
Rozsah krútiaceho momentu	3,5 - 17,7 lbfin
Údaje protokolovateľné	nie
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	akustická
Smer vťahovania	uťahovanie doprava
Forma pripojenia	pre upevňovacie nástroje (nástavec)
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [I <sub>3</sub> ]	114 mm
Merací proces	Krútiaci moment
Maximálny uťahovací moment	2 Nm
Kalibrácia	O6
Kalibrácia	O7
Upínač pre nástrčný nástroj	Ø 6 mm
Séria	CSP
Hmotnosť	60 g
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Nastavenie hodnoty spúšťania	bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
Rozsah krútiaceho momentu	0,4 - 2 Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Spätná väzba	s vypínaním
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [I <sub>2</sub> ]	25 mm
Meracia technika	mechanický
Celková dĺžka L	133 mm
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [I <sub>1</sub> ]	89 mm

Funkcia sklopenia	nie
Funkcia kĺzania	nie
Vlečný ukazovateľ	nie
Druh produktu	Momentové kľúče

## Služby

NastavenieMomentový kľúč bez stupnice Typ SET	020080 SET
Kalibrácia a nastavenieMomentový kľúč bez stupnice Maximálny ťahovací moment 400	020090 400
Kalibrácia DAkkS a nastavenieMomentový kľúč bez stupnice Maximálny ťahovací moment 1000	020190 1000