



Akumulátorová jadrová vrtačka, Typ: 71700361



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	076525 71700361
GTIN	4014586898285
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

Malá účinná 1-stupňová akumulátorová univerzálna magnetická jadrová vrtačka s bezkefovým EC motorom. Maximálna funkčnosť pri mobilných prácach na stavenisku.

- **Pre maximálny výkon sa odporúča 18 V akumulátor AMPLShare ProCore.**
- **Chod doprava/dola.**
- **Extra úzky trvalý magnet s predmagnetizáciou.**
- **Flexibilita pre všetky mobilné vrtacie operácie, ako je jadrové vrtanie, špirálové vrtanie, závitové zahlbovanie a vystružovanie.**
- **Jednoduchý a bezproblémový koncept ovládania v zornom poli používateľa.**

Rozsah balenia:

AKBU 35 PMQ Select **bez akumulátora, vrát.** čerpadla chladiacej kvapaliny, upevňovacieho popruhu, háku na triesky, strediacieho hrotu, ochranou proti dotyku, vyrážacieho klinu, prepravného kufríka.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory nájdete pod číslom 073856 – 073858 alebo štartovaciu súpravu pod č. 073863 – 073867.

Technický opis

Šírka magnetického podstavca	70 mm
maximálne otáčky	130 - 520 min ⁻¹
Hmotnosť	12,2 kg
Maximálny Ø trenia	18 mm
Druh batérie	Li-Ion
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Pracovný zdvih	135 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	18 mm
Upínač nástrojov tvar	QuickIn/MK2
Dĺžka magnetického podstavca	195 mm
Hĺbka vrtania	jadrový vrták na oceľ, maximálne 50 mm
Napätie akumulátora	18 V
Označenie výrobcu	AKBU 35 PMQ AS
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Výška	450 mm
Maximálny Ø zahĺbenia	30 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
maximálny priemer vrt závitu -Ø do ocele	M14
Balenie	Pepravný kufrík
ID výrobcu	71700361
Druh produktu	Vrtačka