

**Kompaktná jadrová vrtačka 72732361****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	076527 72732361
GTIN	4014586897356
Trieda položky	03F

Technický opis

maximálny priemer vrt závitú -Ø do ocele	M12 mm
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Hmotnosť	8,5 kg
Dĺžka magnetického podstavca	175 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	16 mm
Upínač nástrojov tvar	Weldon
Príkon	1200 W
Upínač nástrojov Rozmery	19 mm (3/4 palca)
Šírka magnetického podstavca	80 mm
Maximálny Ø zahĺbenia	32 mm
Maximálny Ø jadrového vrtania do ocele	36 mm
Označenie výrobcu	KBC 36 MAGFORCE
maximálne otáčky	130 - 520 min ⁻¹

Pracovní zdvih	46 mm
Výška	169 mm
Balenie	Pepravný kufrík
Druh produktu	Jadrová vrtačka